GP3600

GENERAC®

GP3600
Série GP
Génératrice portable

CARACTÉRISTIQUES

- **Moteur culbuté (OHV) de 212 cm³ de Generac** avec lubrification par barbotage qui assure une longue durée de vie au moteur.
- **Réservoir de carburant en acier de grande capacité** avec indicateur de niveau de carburant intégré qui offre une grande durabilité et une autonomie de 9 heures à 50 % de charge.
- **Châssis tubulaire en acier trempé de 1 1/4 po** pour une robustesse et une durabilité accrues.
- **Roues increvables robustes** pour une portabilité fiable (ensemble de roues compris).
- **Poignée rabattable** pour un transport robuste et un rangement compact (poignée comprise).
- **TECHNOLOGIE COsense®** – ARRÊTE, ALERTE, SAUVE. Protection puissante contre le monoxyde de carbone dangereux.
- **Arrêt en cas de faible niveau d'huile** qui protège le moteur contre les dommages.
- **Compteur d'heures** qui suit les intervalles d'entretien.

*Augmente le courant à la demande au dessus de la sortie nominale pour les moteurs à démarrage électrique.


Modèle 7721-2 CUP 696471108606 (49ST/CSA)



La photographie peut différer du contenu réel.

Puissance nominale continue CA 3600
Puissance de sortie maximale CA en watts de démarrage 4500

PANNEAU DE COMMANDE




SPÉCIFICATIONS

Série de produit	GP3600
Configuration du modèle	7721-2 (49ST-CSA)
Sortie nominale CA en watts	3600
Puissance de sortie maximale CA en watts de démarrage	4500
Tension CA nominale	120 V CA
Fréquence CA nominale	60 Hz
Ampérage nominal de 120 V CA	30A
Cylindrée du moteur	212 cm^3
Type de moteur	OHV
Régime du moteur (tr/min)	3600
Huile recommandée	10W-30 / SAE 30
Capacité du réservoir d'huile L (pte)	0,6 (0,63)
Méthode de lubrification	Barbotage
Régulation de tension automatique (AVR)	Oui
Méthode de démarrage	Démarrage à rappel
Système d'arrêt pour bas niveau d'huile	Oui
Neutre relié à la masse	Oui

Type d'interrupteur de démarrage	Marche/Arrêt
Emplacement de l'interrupteur de démarrage	Sur le panneau de commande
Jauge de carburant	Oui
Capacité du réservoir de carburant L (gal)	14 (3,7)
Autonomie à 50 % (heures)	9,3
Style de poignée	Pliable simple
Type de roue	Increvables de 8 po
Garantie - résidentielle	Limitée de 3 ans
Garantie - commerciale	Limitée de 2 ans
Articles inclus	Huile de moteur, entonnoir à huile, ensemble de poignée et de roues et guide de l'utilisateur

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur mm (po)	610 (24)
Largeur mm (po)	570,5 (22,5)
Hauteur mm (po)	541,5 (21,3)
Longueur déployée mm (po)	924 (36,5)
Longueur du carton mm (po)	690 (27,2)
Largeur du carton mm (po)	455 (17,9)
Hauteur du carton mm (po)	500 (19,7)
Poids de l'unité kg (lb)	47,6 (105)
Poids de transport kg (lb)	50,8 (112)



©2026 Generac Power Systems, Inc. Tous droits réservés. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Partie No. 10000036688
Rév. F 08/31/2026