GP3600

GP3600
Serie GP
Generador portátil

CARACTERÍSTICAS

- **Motor OHV de 212 cc de Generac** – con lubricación por salpicadura que prolonga su vida útil.
- **El tanque de combustible de acero de gran capacidad** con indicador de combustible integrado ofrece durabilidad y una autonomía de 9 horas al usar el 50% de la potencia.
- **Bastidor tubular de acero templado de 32 mm (1-1/4 po)** para mayor resistencia y durabilidad.
- **Ruedas de alta resistencia que nunca se desinflan** para una portabilidad confiable (kit de ruedas incluido).
- **Manija plegable** para una portabilidad robusta y un almacenamiento compacto (manija incluida).
- **TECNOLOGÍA COsense®** – DETIENE, ALERTA, SALVA. Protección potente contra el peligroso monóxido de carbono.
- **El sistema de apagado por bajo nivel de aceite** protege al motor de posibles daños.
- **El horómetro** realiza el seguimiento de los intervalos de mantenimiento.

*Aumenta la corriente eléctrica según la demanda; salida por encima de la potencia nominal cuando se efectúa el arranque en motores eléctricos.


Modelo 7721-2 UPC 696471108606 (49ST/CSA)



Es posible que la foto no represente el contenido real.

Potencia nominal de CA (vatios de funcionamiento): 3600
Potencia máxima de CA (vatios de arranque): 4500

PANEL DE CONTROL




ESPECIFICACIONES

Serie del producto	GP3600
Configuración del modelo	7721-2 (49ST-CSA)
Potencia nominal de CA (vatios de funcionamiento)	3600
Potencia máxima de CA (vatios de arranque)	4500
Voltaje de CA nominal	120 VCA
Frecuencia de CA nominal	60 Hz
Amperaje nominal a 120 VCA	30 A
Desplazamiento del motor	212cc
Tipo de motor	OHV
RPM del motor	3600
Aceite recomendado	10W-30 / SAE 30
Capacidad de aceite L (qt)	0.6 (0.63)
Método de lubricación	Salpicadura
Regulación de voltaje automática (AVR)	Sí
Método de arranque	Arranque manual por cuerda
Método de apagado por bajo nivel de aceite	Sí
Neutro conectado a la estructura	Sí

Tipo de interruptor del arranque	Encendido/Apagado
Ubicación del interruptor de arranque	En el panel de control
Medidor de combustible	Sí
Capacidad del tanque de combustible L (gal)	14 (3.7)
Tiempo de funcionamiento a 50% (horas)	9.3
Estilo de manija	Plegable simple
Tipo de rueda	De 20.3 cm (8 pulg.) que nunca se desinflan
Garantía - Residencial	Limitada de 3 años
Garantía - Comercial	Limitada de 2 años
Incluye	Aceite de motor, embudo para aceite, kit de manija y ruedas, y manual del propietario

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud mm (pulg.)	610 (24)
Ancho mm (pulg.)	570.5 (22.5)
Altura mm (pulg.)	541.5 (21.3)
Longitud extendida mm (pulg.)	924 (36.5)
Longitud de la caja mm (pulg.)	690 (27.2)
Ancho de la caja mm (pulg.)	455 (17.9)
Altura de la caja mm (pulg.)	500 (19.7)
Peso de la unidad kg (lb)	47.6 (105)
Peso de envío kg (lb)	50.8 (112)



©2026 Generac Power Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Nº de pieza 10000036741
Mod. F 08/31/2026