

GP8000E

SERIE GP Generador portátil

1 de 2

CARACTERÍSTICAS

Modelo G0076755 UPC: 696471108262
(49 State)


- El motor OHV de 420 cc de Generac con lubricación por salpicadura prolonga la vida útil del motor.
- El arranque eléctrico ofrece un arranque confiable y sin complicaciones (batería incluida).
- El tanque de combustible de acero de gran capacidad con indicador de combustible incorporado proporciona durabilidad y un tiempo de funcionamiento de hasta 10 horas cuando se utiliza el 50% de la potencia.
- El bastidor de tubos de acero de 1 ¼ pulg. garantiza mayor resistencia y durabilidad.
- Las ruedas resistentes que nunca se desinflan permiten una fácil portabilidad.
- Manija plegable para una portabilidad robusta y un almacenamiento compacto.
- Tecnología CO-SENSE® – DETIENE, ALERTA, SALVA. Protección potente contra el peligroso monóxido de carbono.
- El sistema de apagado por bajo nivel de aceite protege al motor de posibles daños.
- El horómetro realiza el seguimiento de los intervalos de mantenimiento.
- Incluye cable de generador de 6.1 m (20 pies) y 20 A: conecta más dispositivos con el cable de generador de tomas múltiples.
- HomeLink™ : Compatible con el interruptor de transferencia manual; diseñado para funcionar con interruptores de transferencia manual HomeLink™ para obtener energía de reserva segura en el hogar.



Es posible que la foto no represente el contenido real.

Potencia nominal de CA (vatios de funcionamiento): 8000
Potencia máxima de CA (vatios de arranque): 10000

PANEL DE CONTROL



ESPECIFICACIONES

Serie del producto	GP8000E
Modelo (Configuración)	7675-5 (49-State)
Salida nominal de CA de vatios durante el funcionamiento	8000
Salida máxima de CA de vatios durante el arranque	10000
Voltaje de CA nominal	120/240 VCA
Frecuencia de CA nominal	60 Hz
Amperaje de 120/240 VCA nominal	66.6 / 33.3
Desplazamiento del motor	420cc
Tipo de motor	OHV
RPM del motor	3600
Aceite recomendado	10W-30 / SAE 30
Capacidad de aceite L (qt)	1.0 (1.06)
Método de lubricación	Salpicadura
Regulación de voltaje automática (AVR)	Sí
Ubicación del ahogador	Sobre el motor
Válvula de corte de combustible	Sobre el tanque de combustible
Método de arranque	Arranque eléctrico / arranque por tracción de bobina
Incluye la batería	Sí
Tipo de batería	Plomo ácido (12 V CC, 9 Ah)

Número de pieza de la batería	0G9449
Dimensiones de la batería	15.1 x 6.5 x 9.4 cm (5.94 x 2.56 x 3.70 pulg.)
Adaptador para el cargador de batería	Incluye
Desconexión por bajo nivel de aceite	Sí
Neutro unido a la conexión a tierra	Sí
Tipo de interruptor del arranque	Apagado/marcha/arranque
Ubicación del interruptor de arranque	En el panel de control
Medidor de combustible	Sí
Capacidad del tanque de combustible L (gal)	29.9 (7.9)
Tiempo de funcionamiento a 25% (horas)	15
Tiempo de funcionamiento a 50% (horas)	10
Estilo de manija	Doble agarre, plegado simple con pasador de bloqueo
Tipo de rueda	Ruedas de 25 cm (9.5 pulg.) que nunca se desinflan
Cordón de generador incluido	6.1 m (20 pies) / 20 A para exteriores, tomas múltiples con indicador de alimentación luminoso
Garantía - Comercial	Limitada de 2 años
Garantía - Residencial	Limitada de 3 años
Incluye	Cable de 6.1 m (20 pies) del generador, aceite de motor, kit de manija y ruedas, batería y cargador, manual del propietario

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud mm (pulg.)	692 (27.2)
Ancho mm (pulg.)	684 (27)
Altura mm (pulg.)	674 (26.5)
Longitud extendida mm (pulg.)	1140.9 (44.9)
Longitud de la caja mm (pulg.)	720 (28.3)
Ancho de la caja mm (pulg.)	550 (21.7)
Altura de la caja mm (pulg.)	710 (28)
Peso de la unidad kg (lb)	90 (198)
Peso de envío kg (lb)	99.8 (220)

