

GP8000E

SÉRIE GP Génératrice portable

CARACTÉRISTIQUES

- **Moteur culbuté (OHV) de 420 cm³ de Generac** avec lubrification par barbotage qui assure une longue durée de vie au moteur.
- **Démarrage électrique** qui offre des mises en marche fiables et sans tracas (batterie incluse).
- **Réservoir de carburant en acier de grande capacité** avec indicateur de niveau de carburant intégré qui offre une grande durabilité et jusqu'à 10 heures d'autonomie lorsque 50 % de la puissance est utilisée.
- **Cadre en tubes d'acier de 1 ¼ po** pour une durabilité et une robustesse accrues.
- **Roues increvables ultra robustes** qui permettent un transport facile.
- **Poignée rabattable** pour un transport robuste et un rangement compact.
- **Technologie COsense® – ARRÊTE, ALERTE, SAUVE.** Protection puissante contre le monoxyde de carbone dangereux.
- **Arrêt en cas de faible niveau d'huile** qui protège le moteur contre les dommages.
- **Compteur d'heures** qui suit les intervalles d'entretien.
- **Cordon de génératrice de 6 m (20 pi) / 20 A inclus** – Permet de brancher plus d'appareils grâce au cordon de génératrice à prises multiples.
- **HomeLink™** : Compatible avec le commutateur de transfert manuel; conçu pour fonctionner avec les commutateurs de transfert manuel HomeLink™ pour une alimentation de secours résidentielle sûre.


Modèle G0076755 CUP : 696471108262
(49 State)



La photographie peut différer du contenu réel.

Sortie nominale CA en watts 8000
Puissance de sortie maximale CA en watts de démarrage 10000

PANNEAU DE COMMANDE



SPÉCIFICATIONS

Série de produit	GP8000E
Modèle (Configuration)	7675-5 (49-State)
Sortie nominale CA en watts	8000
Puissance de sortie maximale CA en watts de démarrage	10000
Tension c.a. nominale	120/240 V CA
Fréquence CA nominale	60 Hz
Ampérage nominal de 120/240 V CA	66,6 / 33,3
Cylindrée du moteur	420cc
Type de moteur	OHV
Ti/min moteur/	3600
Huile recommandée	10W-30 / SAE 30
Capacité du réservoir d'huile L (pt)	1,0 (1,06)
Méthode de lubrification	Barbotage
Régulation de tension automatique (AVR)	Oui
Emplacement de l'étrangleur	Sur le moteur
Arrêt de carburant	Sur le réservoir de carburant
Méthode de démarrage	Démarrage électrique/à rappel
Batterie incluse	Oui
Type de batterie	Plomb-acide (12 V CC, 9 Ah)

N° de pièce de batterie	0G9449
Dimensions de la batterie	15,1 cm x 6,5 cm x 9,4 cm (5,94 po x 2,56 po x 3,70 po)
Adaptateur de chargeur mural pour batterie	Comprise
Arrêt pour bas niveau d'huile	Oui
Neutre raccordé à la masse	Oui
Type d'interrupteur de démarrage	Arrêt/Marche/Démarrage
Emplacement de l'interrupteur de démarrage	Sur le panneau de commande
Jauge de carburant	Oui
Capacité du réservoir de carburant L (gal)	29,9 (7,9)
Autonomie à 25 % (heures)	15
Autonomie à 50% (heures)	10
Style de poignée	Double poignée, repliable simple avec goupille de verrouillage
Type de roue	Roues increvables de 24 cm (9,5 po)
Cordon de génératrice inclus	Pour l'extérieur, 6,1 m (20 pi) / 20 A, prises multiples avec témoin d'alimentation lumineux
Garantie - commerciale	Limitée de 2 ans
Garantie - résidentielle	Limitée de 3 ans
Comprise	Cordon de génératrice de 6,1 m (20 pi), huile moteur, trousse de poignée et de roues, batterie et chargeur, manuel du propriétaire

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur mm (po)	692 (27,2)
Largeur mm (po)	684 (27)
Hauteur mm (po)	674 (26,5)
Longueur déployée mm (po)	1140,9 (44,9)
Longueur du carton mm (po)	720 (28,3)
Largeur du carton mm (po)	550 (21,7)
Hauteur du carton mm (po)	710 (28)
Poids de l'unité kg (lb)	90 (198)
Poids de transport kg (lb)	99,8 (220)

