

GP9500E TF

SERIE GP Generador portátil

Modelo 8061-0 UPC: 696471103762
(50 Estados)

Características


- **Tres combustibles:** funciona con gasolina, propano líquido y gas natural para su comodidad.
- **10,5 horas de tiempo de funcionamiento** cuando funciona con gasolina y 5 horas de funcionamiento con un tanque de propano líquido de 9 kg (20 lb) cuando se usa 50 % de la potencia.
- **Arranque eléctrico fácil de usar:** el interruptor basculante proporciona arranques confiables y sin problemas con estrangulador automático (batería incluida).
- **Motor OHV eficiente:** el motor OHV de 500 cc con tecnología EFI optimiza la eficiencia de combustible y requiere menos mantenimiento.
- **Kit de manilla y ruedas:** se incluye un kit de manilla ergonómica y ruedas que nunca se desinflan para mejorar la portabilidad.
- **Soporte de tubo de acero de 1 ¼ de pulg.** para una mayor durabilidad y resistencia.
- **Tomacorrientes cubiertos** que proporcionan protección adicional contra las condiciones ambientales y las condiciones de trabajo difíciles.
- **Desconexión por bajo nivel de aceite** que resguarda automáticamente el motor contra daños.
- **Tecnología COsense®:** DETIENE, ALERTA, SALVA. Potente protección contra el monóxido de carbono peligroso.
- **Compatible con interruptor de transferencia manual HomeLink™** diseñado para trabajar con los interruptores de transferencia manual HomeLink™ para obtener alimentación de reserva segura para el hogar.

*Aumenta la corriente eléctrica a pedido, sobre la salida nominal cuando se arrancan motores eléctricos.



Vatios de funcionamiento / Vatios de arranque
9500 / 12500 (gasolina)
8550 / 11250 (propano)
7000 / 9000 (gas natural)

Panel de control



GP9500E TF

Especificaciones

Serie del producto	GP9500E TF
Número de modelo	8061-0
Configuración	50 Estados (CARB 2024)
Salida nominal de CA de vatios en funcionamiento	9500 (gasolina) / 8550 (propano líquido) / 7000 (gas natural)
Salida máxima de CA de vatios en el arranque	12500 (gasolina) / 11250 (propano líquido) / 9000 (gas natural)
Voltaje de CA nominal	120/240 V CA
Frecuencia de CA nominal	60 Hz
Amperaje nominal de 120/240 V CA	79,2 / 39,6
Desplazamiento del motor	500 cc
Tipo de motor	OHV
RPM del motor	3600
Aceite recomendado	10W-30 / SAE 30
Capacidad de aceite L (qt)	1,0 (1,06)
Método de lubricación	Salpicadura
Regulación de voltaje automática (AVR)	Si
Ubicación de estrangulación	Estrangulador automático (EFI)
Cierre de combustible	En el tanque de combustible
Método de arranque	Arranque eléctrico / Arranque retráctil
Batería incluida	Si
Tipo de batería	Plomo-ácido (12 V CC, 9 Ah)

N.º de pieza de la batería	A0006353770
Dimensiones de la batería	151 mm x 65 mm x 94 mm (5,94" x 2,56" x 3,70")
Desconexión por bajo nivel de aceite	Si
Punto neutro unido a conexión a tierra	Si
Tipo de interruptor de arranque	Off/Run/Start (Apagado/Funcionamiento/Arranque)
Ubicación del interruptor de arranque	En el panel de control
Indicador de combustible	Si
Capacidad del tanque de combustible L (gal)	28,4 (7,5)
Tiempo de funcionamiento al 25 % (horas)	13 (gas) 6,5 (propano líquido)
Tiempo de funcionamiento al 50 % (horas)	10,5 (gas) 5 (propano líquido)
Estilo de manilla	Agarre doble, plegado simple con pasador de bloqueo
Tipo de rueda	9,5 pulg. nunca se desinflan
Garantía - Residencial	Limitada de 3 años
Garantía - Comercial	Limitada de 2 años
Incluido	Aceite de motor, kit de manilla y ruedas, batería, manual del propietario, manguera de propano líquido con regulador principal para conectar el tanque de propano líquido de 9 kg (20 lb)

Dimensiones y pesos

Longitud mm (pulg.)	692 (27,2)
Ancho mm (pulg.)	684,4 (26,94)
Altura mm (pulg.)	703 (27)
Longitud extendida mm (pulg.)	1141 (44,9)
Longitud de la caja mm (pulg.)	725 (28,5)
Ancho de la caja mm (pulg.)	550 (21,7)
Altura de la caja mm (pulg.)	740 (29,1)
Peso de la unidad kg (lb)	103 (227)
Peso de envío kg (lb)	110,5 (244)

